



## Техническое описание Артикул 5235

# rottec Softstrahlanlage

Пневматическая установка  
для бережной дробеструйной обработки  
с объемом резервуара 25 л

### Сфера применения

Регулируемая установка для дробеструйной обработки под низким давлением. Установка предназначена для работы с использованием мягкого гранулята и гранулята средней твердости, в особенности подходит для использования продукта Remmers Glaspudermehl (арт. 5277 – 5280). Благодаря применению специального завихрителя установка Rotec создает вихревую очищающую струю. Благодаря этому эффекту можно надежно и бережно очистить от строительных загрязнений и от биологических отложений даже непрочные и ветхие основания.

### Оснащение

- Клапан дозировки гранулята
- Редуктор давления ½ "
- Циклонный водоотделитель ½ ", не требующий технического обслуживания
- Пневматическое дистанционное управление
- Фильтр для гранулята
- Аппарат бесшумен в режиме ожидания

### Интегрируемое оснащение

**Комплект распылительных шлангов, 10 м. В комплекте:**

- 10 м шланг 13x7 мм с муфтами сцепления

### Технические данные

Объем резервуара:	25 л
Общая высота:	880 мм
Диаметр резервуара:	270 мм
Общий диаметр:	650 мм
Масса:	35 кг
Фитинги:	½ "
Давление струи :	0 - 8 бар

- Модуль дистанционного управления, 10 м, с краном подачи
- 10 м шланг высокого давления со стандартным соединением M 22x1,5

### дюза Rotec Wirbelstrahldüse с соединением 25 мм (арт.527101)

с распылительной головкой 5/10 мм, завихритель 13° с 3 лопастями и дополнительной форсункой для промывания. Другие дюзы поставляются по запросу.

### Гранулят

Специальный синтетический гранулят («стеклянные микрo-шарики»). Не вызывает силикоз.  
**Фракция:**

- 40-90 μm (арт. 5280)
- 90-250 μm (арт. 5278)
- 500-1400 μm (арт. 5277)

### Системные продукты

**насос высокого давления rottec HD-Pumpe 9/80, 220 В / 50 Гц (арт. 526601),** с грифом для переноски, манометром с масляным демпфером и кабелем.

### охладитель rottec Nachkühler AF 025 (арт. 526701)

для предотвращения образования конденсата в резервуаре при работе в условиях высокой влажности воздуха и низких температур

### шланг для сжатого воздуха rottec Druckluftschlauch (арт. 526801, 527301)

**Защитная маска rottec и аксессуары,** в комплекте (арт. 526201)

## Указания

Руководствоваться Инструкцией по эксплуатации установки rottec Softstrahlanlage 25 I.

Представленная информация составлена на основе последних данных по технике производства и применения.

Так как применение и обработка данного продукта производятся вне спектра нашего влияния, содержание настоящего технического описания не является гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют письменного подтверждения со стороны завода-производителя.

При любых обстоятельствах сохраняют силу положения Общих условий заключения торговых сделок Remmers. С публикацией новой версии технического описания предыдущие версии теряют свою силу.

5235 TM\_11 13 SB-JEn-Sp

